

**My-måleur, ± måleområde / aflæsning: 250/10µm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434674 250/10
GTIN	4059192014025
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket måleværk med safirlejer, konstrueret ekstra robust til produktionsbrug.

Lille vendespillerum takket være den næsten slørfrie, kugleførte målebolt.

Ufølsom over for tværgående kræfter.

Kabinet i ét stykke giver maksimal stabilitet og nøjagtighed.

Stødbeskyttelse ved hjælp af transmissionsarm, der løftes ved overbelastning.

Konstant målekraft takket være stavfjeder.

Stort friløft sikrer bekvem ilægning af emnerne. Løfteknop eller betjeningskabel (specialtilbehør) kan tilsluttes.

Tydelig, aflæselig skala.

2 tolerancemærker til forindstilling af tilladt afvigelse.

Infotekst:**Tolerancemærker****Tilslutning**

til trådløfter nr. 434930

Finstilling

Kan fastgøres (nulstilling).

Anvendelse:

Som sammenlignende måleapparat til serie- og enkeltkontrol.

Specialtilbehør:

Betjeningskabel nr. 434930.

Teknisk beskrivelse

Friløft	2,5 mm
Kalibrering	C3
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Målekraft	1 N
Bredde	63 mm
± måleområde	250 µm
Aflæsning	10 µm
Længde	95 mm
Højde	20 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	My-måleur

Services

KalibreringMy-måleur Type FZ	023180 FZ
DAkS-kalibreringMy-måleur Type FZ	023190 FZ

Tilbehør

Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Stål-føler Type 24	434900 24

Betjeningskabel Længde 140 mm	434930 140
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Drejeføler	434912
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Rubin-føler Type 2	434915 2
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 13	434900 13
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70

Stål-føler Type 14	434900 14
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 39	434900 39
Betjeningskabel Længde 500 mm	434930 500
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 28	434900 28
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Stål-føler Type 2	434900 2
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 20	434900 20
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 16	434900 16
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 10	434900 10