

**Mahr****My-måleur, ± måleområde / aflæsning: 1500/50 µm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434674 1500/50
GTIN	4059192013998
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Lukket måleværk med safirlejer, konstrueret ekstra robust til produktionsbrug.**

Lille vendespillerum takket være den næsten slørfrie, kugleførte målebolt.

**Ufølsom over for tværgående kræfter.**

Kabinet i ét stykke giver maksimal stabilitet og nøjagtighed.

**Stødbeskyttelse ved hjælp af transmissionsarm, der løftes ved overbelastning.**

**Konstant målekraft** takket være stavfjeder.

**Stort friløft** sikrer bekvem ilægning af emnerne. Løfteknop eller betjeningskabel (specialtilbehør) kan tilsluttes.

**Tydlig, aflæselig skala.**

**2 tolerancemærker** til forindstilling af tilladt afvigelse.

**Infotekst:****Tolerancemærker****Tilslutning**

til trådløfter nr. 434930

**Finstilling**

Kan fastgøres (nulstilling).

**Anvendelse:**

Som sammenlignende måleapparat til serie- og enkeltkontrol.

**Specialtilbehør:**

Betjeningskabel nr. 434930.  
Emballage: Stabil boks  
Kalibrering: C3  
Aflæsning: 50 µm  
Målekraft: 1 N  
Friløft: 0,3 mm  
Indspændingsskaft-Ø h6: 8 mm  
Længde: 95 mm  
Bredde: 63 mm

## Teknisk beskrivelse

Målekraft	1 N
Kalibrering	C3
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Aflæsning	50 µm
Længde	95 mm
Højde	20 mm
Friløft	0,3 mm
Bredde	63 mm
± måleområde	1500 µm
Norm	DIN 879
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	My-måleur

## Services

Kalibrering My-måleur	013470
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkkS-kalibrering My-måleur	013450

## Tilbehør

Betjeningskabel Længde 140 mm	434930 140
-------------------------------	------------

Betjeningskabel Længde 500 mm	434930 500
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 11	434900 11
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 14	434900 14
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 20	434900 20
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 15	434900 15
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Vinklet måleursholder 60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Stål-føler Type 39	434900 39
Rubin-føler Type 2	434915 2
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 16	434900 16

Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 13	434900 13
Drejeføler	434912
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Stål-føler Type 28	434900 28
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Stål-føler Type 24	434900 24
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60

Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2