

**Mahr****My-måleur Gross-Millimes, ± måleområde / aflæsning: 120/1µm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434675 120/1
GTIN	4059192014711
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Lukket måleværk med safirlejer, konstrueret ekstra robust til produktionsbrug.**

Lille vendespillerum takket være den næsten slørfrie, kugleførte målebolt.

**Ufølsom over for tværgående kræfter.**

Kabinet i ét stykke giver maksimal stabilitet og nøjagtighed.

**Stødbeskyttelse ved hjælp af transmissionsarm, der løftes ved overbelastning.**

**Konstant målekraft** takket være stavfjeder.

**Stort friløft** sikrer bekvem ilægning af emnerne. Løfteknop eller betjeningskabel (specialtilbehør) kan tilsluttes.

**Tydlig, aflæselig skala.**

**2 tolerancemærker** til forindstilling af tilladt afvigelse.

Mekanisk my-måleur **Groß-Millimes**. Meget store mål, derfor meget let aflæselig skive.

**Anvendelse:**

Som sammenlignende måleapparat til serie- og enkeltkontrol.

**Leveringsomfang:**

Inklusive betjeningskabler

**Teknisk beskrivelse**

Kalibrering	C3
Friløft	4 mm
Bredde	125 mm
Aflæsning	1 µm
Indspændingsskaft-Ø h6	28 mm
Målekraft	3,5 N
Højde	34 mm
Længde	212 mm
± måleområde	120 µm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	My-måleur

## Services

KalibreringMy-måleur Type FZ	023180 FZ
DAkkS-kalibreringMy-måleur Type FZ	023190 FZ

## Tilbehør

Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Betjeningskabel Længde 500 mm	434930 500
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 39	434900 39
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2

Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Betjeningskabel Længde 140 mm	434930 140
Stål-føler Type 10	434900 10
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 15	434900 15
Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 2	434900 2
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 14	434900 14
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15

Stål-føler Type 28	434900 28
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 16	434900 16
Stål-føler Type 13	434900 13
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Drejeføler	434912
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 20	434900 20
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 24	434900 24