

## Mitutoyo

### Digitalt-analogt måleuret Aflæsning 0,0005 mm, Måleområde: 30mm



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	434651 30
GTIN	4946368500324
Artikelklasse	44A

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

Fejlfri aflæsning med visning af digitale og ekstraanaloge **værdier med store cifre. Egnede til konstant** måling på grund af lysnetdrift. Stabilt kabinet; præcist lejret følerstang.

##### Funktion:

- **Farveskift ved overskridelse af tolerancer.**
- **MAX-/MIN-holdeværdi.**
- **Hukommelse for største værdi (søgning efter vendepunkt bortfalder).**
- **Nulpunktsvisning f.eks. til tolerancemålinger.**
- **Reverserbar måleretning.**
- **Mulighed for ekstern styring og dataoverførsel til ekstern enhed.**
- **Fjernbetjening (specialtilbehør).**

##### Leveringsomfang:

Inkl. strømtilslutningskabel, strømforsyning 220 V / 9 V / 500 mA.

##### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498430, fjernbetjening, Digimatic Presetter.

#### Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C1
-------------	----

Målekraft	≤ 2 N
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Valgbar aflæsning	0,001 / 0,0005 mm
Energiforsyning	Med kabel
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,0015 mm
Norm	Fabriksstandard
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

## Services

DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	023010 100
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	023000 30

## Tilbehør

Hårdmetal-føler Type 18/3	434910 18/3
Stål-føler Type 11/35	434900 11/35
Stål-føler Type 14/15	434900 14/15
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Stål-føler Type 11/20	434900 11/20
Stål-føler Type 24	434900 24
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Stål-føler Type 17	434900 17
Stål-føler Type 11/30	434900 11/30
Stål-føler Type 39	434900 39

Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Stål-føler Type 14/40	434900 14/40
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Stål-føler Type 16	434900 16
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 14/20	434900 14/20
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 18/4	434900 18/4
Tilslutningskabel Type D2	498430 D2
Stål-føler Type 14	434900 14
Stål-føler Type 13	434900 13
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Hårdmetal-føler Type 18/4	434910 18/4
Stål-føler Type 11/25	434900 11/25
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 20	434900 20
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Stål-føler Type 18/3	434900 18/3
Hårdmetal-føler Type 18/6	434910 18/6
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 30/10	434900 30/10
Hårdmetal-føler Type 18/2	434910 18/2
Stål-føler Type 12	434900 12
Stål-føler Type 11/15	434900 11/15
Vinklet måleursholder 45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Stål-føler Type 28	434900 28

Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Stål-føler Type 18/5	434900 18/5
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Tilslutningskabel Type USB2	498430 USB2
Tilslutningskabel Type D1	498430 D1
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Hårdmetal-føler Type 18/5	434910 18/5
Stål-føler Type 18/2	434900 18/2
Stål-føler Type 14/30	434900 14/30
Stål-føler Type 2	434900 2
Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 10	434900 10
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17
Stål-føler Type 18/6	434900 18/6
Stål-føler Type 18/1	434900 18/1
Stål-føler Type 29/10	434900 29/10
Hårdmetal-føler Type 18/1	434910 18/1
Stål-føler Type 29/20	434900 29/20
Drejeføler	434912