

Garant**Kompaktspænder, Type: 67****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

370142 67

GTIN

4045197605900

Artikelklasse

31L

Beskrivelse**Udførelse:**

Hus og trykarm i sejhærdet ædelstål, derved højere belastningsevne.

Trykskoen, der er lejret på en fjederkugle, kan hurtigt skiftes uden værktøj. Beskyttelse mod indvendig tilsmudsning takket være specialtætning af polyamid.

Fordel:

Kompakt konstruktion, ca. 30 % mindre en sammenlignelige modeller. Tidsbesparende spænde- og løsneautomatik.

Standard DIN 912 cylinderskruer (M10 / M12) kan anvendes.

Specialtilbehør:

Nr. 370350 spændenøgle, nr. 370430 tryksko.

Spænde højde S: -8 - 100 mm

Længde L: 95 mm

Bredde B: 35 mm

Højde H: 81 mm

Trykarm r: 94 mm

Maks. spænde kraft: 12 kN

Teknisk beskrivelse

Spænde højde S

-8 - 100 mm

Udhæng A	67 mm
Monteringsboring til cylinderskruer DIN 912	M10 / M12
Trykarm r	94 mm
Maks. spændekraft	12 kN
Højde H	81 mm
Bredde B	35 mm
Længde L	95 mm
Maks. moment	105 Nm
Produkttype	Kompaktspænder

Tilbehør

Spændenøgle str. 11 til Monobloc, Duo og kædespændeværktøj	370350
Tryksko Type-nr. 1	370430 1
Tryksko Type-nr. 5	370430 5
Tryksko Type-nr. 4	370430 4
Forlænger til kompaktspænder Højde H 80 mm	370146 80
Tryksko Type-nr. 2	370430 2
Forlænger til kompaktspænder Type 80	370145 80
Tryksko Type-nr. 3	370430 3