



Søgerbladsbåndsortiment I vægholder, Type: 0,01-0,25



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	478440 0,01-0,25
GTIN	4045197524256
Artikelklasse	42H

Beskrivelse

Udførelse:

Sortiment med 15 dele i metalvæggholder. Søgerbladsbånd i kunststofbokse.

Indhold:

1 søgerbladsrulle nr. 478502 af hver: 0,01 til 0,1 (0,01 stigende) 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale og søgerbladholder nr. 478510.

Teknisk beskrivelse

Højde	110 mm
Længde	330 mm
Dybde	100 mm
Norm	Fabriksstandard
Produkttype	Søgerbladsbånd

Tilbehør

Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m Tykkelse 0,02 mm	478502 0,02
--	-------------

Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m Tykkelse 0,2 mm	478502 0,2
Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m Tykkelse 0,08 mm	478502 0,08
Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m Tykkelse 0,07 mm	478502 0,07
Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m Tykkelse 0,15 mm	478502 0,15
Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m Tykkelse 0,25 mm	478502 0,25
Søgerbladholder	478510
Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m Tykkelse 0,18 mm	478502 0,18
Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m Tykkelse 0,1 mm	478502 0,1
Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m Tykkelse 0,05 mm	478502 0,05
Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m Tykkelse 0,04 mm	478502 0,04
Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m Tykkelse 0,03 mm	478502 0,03
Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m Tykkelse 0,01 mm	478502 0,01
Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m Tykkelse 0,09 mm	478502 0,09
Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m Tykkelse 0,12 mm	478502 0,12
Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m Tykkelse 0,06 mm	478502 0,06