

**Mitutoyo****Indvendigt finmåleapparat med måleur, Måleområde: 50-150 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	435202 50-150
GTIN	4946368612522
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Selvcentrerende indvendigt måleapparat med trepunktsstøtte. Matforkromet apparatholder og måleur. Måleur stødbeskyttet gennem kunststofhus. Apparatholder temperaturstabiliseret gennem håndbeskyttelsen. Måleapparatet indstilles til borings-Ø ved hjælp af udskiftelige målebolte med forskellig længde og mellemringe.

Målebolte med HM-aftastningskugle.

**Anvendelse:**

Sammenligningsmåleapparat til kontrol af boringer for Ø-nøjagtighed, cylindricitet og rundhed.

**Leveringsomfang:**

Inklusive måleur nr. 432050 str. 10/58 med 1/100-mm-aflæsning.

Kalibrering: C1

Gentagelsespræcision uden måleur: 0,5 µm

Måledybde: 150 mm

Antal målebolte: 11

Centrerskive, bredde: 38 mm

**Teknisk beskrivelse**

Måleområde	50 - 150 mm
Gentagelsespræcision uden måleur	0,5 µm
Måledybde	150 mm

Antal målebolte	11
Centrerskive, bredde	38 mm
Norm	Fabriksstandard
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C4
Kalibrering	C1
Produkttype	2-punkts indvendigt finmåleapparat

### Services

Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	013210 10
Kalibrering Indvendigt finmåleapparat (konstruktion B + C) Maks. måleområde 160 mm	013520 160
Mærkning laserindgraveret Type	018940
Kalibrering Måleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10
Kalibrering Indvendigt finmåleapparat (konstruktion B + C) Maks. måleområde 160 mm	023210 160

### Tilbehør

Afstandsring indvendig Ø 6,3 mm Ringbredde 0,5 mm	435230 0,5
Afstandsring indvendig Ø 6,3 mm Ringbredde 3 mm	435230 3
Afstandsring indvendig Ø 6,3 mm Ringbredde 1 mm	435230 1
Adapter til 2-punkts boremåleapparater 1 stk. Type 35-90	439914 35-90
Afstandsring indvendig Ø 6,3 mm Ringbredde 2 mm	435230 2
Måleur Måleområde / kabinet-Ø 10/58 mm	432050 10/58