



Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m, C-stål, Tykkelse: 0,15mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 478450 0,15 |
| GTIN | 2050001055026 |
| Artikelklasse | 48B |

Beskrivelse

Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerbladsbåndstål med højeste plannøjagtighed. Båndtykkelsen er fra størrelse 0,02 fortløbende markeret, markeringen kan ikke udviskes (undtagen nr. 478502 fra str. 0,08).

Opbevares i praktisk dåse, rulles ud som et båndmål. Den ønskede længde kan klippes ud af den 5 eller 10 m lange rulle.

C-stål kulstofkul, materiale nr. 1.1274, koldvalset, hærdet, blank overflade (**str. 0,01 og 0,02 rustfri**).

Anvendelse:

Til indretning og fiksering og i værktøjsindustrien til justering af maskindele, som underlag ved justering af emner, til alle typer af tolerancemålinger, til kontrol af pasninger og føringer, til indstilling af farve- og trykruller.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------|---------|
| Tykkelse | 0,15 mm |
| Fejlgrænse | ±5 µm |

| | |
|----------------|-----------------|
| Norm | Fabriksstandard |
| Tolerance | T3 |
| Materiale | C-stål |
| Ruller, længde | 5 m |
| Ruller, bredde | 12,7 mm |
| Produkttype | Søgerbladsbånd |