



## Indstiksdorn med MK-skaft, MK / borepatronkonus: 3/18



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342500 3/18
GTIN	4045197296870
Artikelklasse	32X

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning.** Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker.

Med MK-skaft og uddrivningstap.

Præcis, billigere udførelse.

#### Anvendelse:

Som holder til borepatroner på boremaskiner, drejemaskiner, elementer osv.

#### Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Teknisk beskrivelse

Morsekonus MK, størrelse	3
Borepatronkonus DIN 238	B 18
Konus-Ø D	17,78 mm
Produkttype	Borepatronholder