

**Spændejern, Notbredde a: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370660 14
GTIN	4020772074913
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændejern og spændeskruer danner en enhed (ingen løse dele). Spændejernets form muliggør trinløs indstilling uden ekstra underlag.

Anvendelse:

Til hurtig og sikker fastspænding af forskellige emnehøjder på fræsemaskiner.

Materiale:

Forzinket sejhærdet stål, skruernes styrke 8.8 eller 10.9 (afhængigt af størrelsen).

Leveringsomfang:

Komplet med T-notskruer DIN 787 (nr. 375300)

Teknisk beskrivelse

Notbredde a	14 mm
T-notskruer DIN 787, nr. 375300	str. 1412125
Spænde højde h	0 - 50 mm
Længde L	140 mm

Bredde B	50 mm
Type	6321
Produkttype	Spændejern

Tilbehør

Spændearm med faste indstillinger Notbredde a 12 mm	370750 12
---	-----------