

Garant**Spiralbor bestykket med HM, ubelagt, Ø DC h8: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	121150 16
GTIN	4045197471574
Artikelklasse	11E

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med hårdmetalskæreplatte. Slebet mellem spidserne.
Skaft med medbringertapper til anvendelse i koniske klemmebøsninger.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Nominel Ø D_c	16 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm ²	0,19 mm/o
Spånnotlængde L_c	80 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Samlet længde L	140 mm
Norm	DIN 8037
anbefalet maksimal boreddybde L_2	56 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM K20
Spidsvinkel	118 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	uden

Produkttype

Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu > 10% Si	egnet	140 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
GG (G)	egnet	90 m/min	K
CuZn	egnet	140 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		