

**HOLEX****Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m, C-stål, Tykkelse: 0,02mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 478502 0,02   |
| GTIN                | 4045197524317 |
| Artikelklasse       | 42H           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Koldvalset, fjederkonstant søgerbladsbåndstål med højeste plannøjagtighed. Båndtykkelsen er fra størrelse 0,02 fortløbende markeret, markeringen kan ikke udviskes (undtagen nr. 478502 fra str. 0,08).

Opbevares i praktisk dåse, rulles ud som et båndmål. Den ønskede længde kan klippes ud af den 5 eller 10 m lange rulle.

**C-stål** kulstofkul, materiale nr. 1.1274, koldvalset, hærdet, blank overflade (**str. 0,01 og 0,02 rustfri**).

**Anvendelse:**

Til indretning og fiksering og i værktøjsindustrien til justering af maskindele, som underlag ved justering af emner, til alle typer af tolerancemålinger, til kontrol af pasninger og føringer, til indstilling af farve- og trykruller.

**Teknisk beskrivelse**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Tykkelse   | 0,02 mm         |
| Fejlgrænse | ±2 µm           |
| Norm       | Fabriksstandard |
| Tolerance  | T3              |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Materiale      | C-stål         |
| Ruller, længde | 5 m            |
| Ruller, bredde | 12,7 mm        |
| Produkttype    | Søgerbladsbånd |