

## MK-indstiksskaft præcisionsudførelse, MK / borepatronkonus: 5/18



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342600 5/18
GTIN	4045197308689
Artikelklasse	33A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning.** Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker. Med MK-skaft og uddrivningstap.

**Præcisionsudførelsen** har meget høj rundløbsnøjagtighed og anbefales til den selvspændende, højtydende borepatron nr. 341000. Skafter passer også til borepatronkonus B18 (konus-Ø 17,431 mm): Borepatron nr. 341000, 341010 og 341250.

#### Anvendelse:

Som holder til borepatroner på boremaskiner, drejemaskiner, elementer osv.

#### Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Teknisk beskrivelse

Borepatronkonus DIN 238	B 18
Morsekonus MK, størrelse	5
Konus-Ø D	17,78 mm
Produkttype	Borepatronholder