



Justerbart spændejern, Notbredde a: 22mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370680 22
GTIN	4020772070311
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Spændejern lakeret. Trinløst justerbar spændehøjde på grund af støtteskrue (uden nøgle).

Materiale:

Sejhærdet stål, skruernes styrke 8.8 eller 10.9 (afhængigt af størrelsen).

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskrue DIN 787 (nr. 375300).

Teknisk beskrivelse

Notbredde a	22 mm
Afstand e, spids til not	30 mm
T-notskrue DIN 787, nr. 375300	str. 2220160
Notlængde f	60 mm
Spændehøjde h	16 - 65 mm
Længde L	160 mm

Bredde B	60 mm
Højde H	30 mm
Type	6314V
Produkttype	Spændejern