



Indstiksdorn med antræksgevind, MK / borepatronkonus: 2/12



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 342700 2/12 |
| GTIN | 4045197294920 |
| Artikelklasse | 32X |

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker. Præcisionsudførelse med MK-skaft og indvendigt antræksgevind.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på fræsemaskiner med morsekonus.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|------------------|
| Konus-Ø D | 12,065 mm |
| Morsekonus MK, størrelse | 2 |
| Indvendigt spændegevind | M10 |
| Borepatronkonus DIN 238 | B 12 |
| Produkttype | Borepatronholder |