



## Indstiksdorn med MK-skaft, MK / borepatronkonus: 2/22



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342500 2/22
GTIN	4045197296856
Artikelklasse	32X

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning.** Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker.

Med MK-skaft og uddrivningstap.

Præcis, billigere udførelse.

#### Anvendelse:

Som holder til borepatroner på boremaskiner, drejemaskiner, elementer osv.

#### Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Teknisk beskrivelse

Borepatronkonus DIN 238	B 22
Konus-Ø D	21,793 mm
Morsekonus MK, størrelse	2
Produkttype	Borepatronholder