



Justerbart spændejern afsat, Notbredde a: 22mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370685 22
GTIN	4020772074661
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sejhærdet stål, lakeret, skruernes styrke 8.8.

Anvendelse:

Den **laveste spænde højde opnås ved at vende spænde jernet om.**

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskrue DIN 787 (nr. 375300).

Teknisk beskrivelse

Afsatshøjde A_1	12 mm
T-notskrue DIN 787, nr. 375300	str. 2220160
Notlængde f	60 mm
Afsatsdybde A_2	15 mm
Notbredde a	22 mm
Afstand e, spids til not	30 mm

Spændehøjde h	16 - 77 mm
Længde L	160 mm
Bredde B	60 mm
Højde H	30 mm
Type	6314AV
Produkttype	Spændejern