

**Justerbart spændejern forkrøppet, Notbredde a: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370720 10
GTIN	4020772071271
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændejern lakeret. Trinløst justerbar spændehøjde på grund af støtteskrue (uden nøgle).

Materiale:

Sejhærdet stål, skruernes styrke 8.8 eller. 10.9 (afhængigt af størrelsen!).

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskruer DIN 787 (nr. 375300).

Teknisk beskrivelse

Notlængde f	32 mm
Notbredde a	10 mm
Afstand e, spids til not	36 mm
T-notskruer DIN 787, nr. 375300	str. 101080
Spændehøjde h	22 - 46 mm
Højde H	15 mm
Længde L	100 mm

Bredde B	11 mm
Type	6316V
Produkttype	Spændejern