



Indstiksdorn med antræksgevind, MK / borepatronkonus: 3/16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342700 3/16
GTIN	4045197294944
Artikelklasse	32X

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet med præcisionslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker. Præcisionsudførelse med MK-skaft og indvendigt antræksgevind.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på fræsemaskiner med morsekonus.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivelse

Borepatronkonus DIN 238	B 16
Konus-Ø D	15,733 mm
Indvendigt spændegevind	M12
Morsekonus MK, størrelse	3
Produkttype	Borepatronholder