



Justerbart spændejern afsat, Notbredde a: 16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370685 16
GTIN	4020772074630
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sejhærdet stål, lakeret, skruernes styrke 8.8.

Anvendelse:

Den **laveste spænde højde opnås ved at vende spænde jernet om.**

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskruer DIN 787 (nr. 375300).

Teknisk beskrivelse

Afstand e, spids til not	26 mm
Afsatshøjde A ₁	10 mm
T-notskruer DIN 787, nr. 375300	str. 1616125
Notbredde a	16 mm
Afsatsdybde A ₂	12,5 mm
Notlængde f	45 mm

Spændehøjde h	13 - 58 mm
Længde L	125 mm
Bredde B	50 mm
Højde H	25 mm
Type	6314AV
Produkttype	Spændejern

Tilbehør

Spændearm med faste indstillinger Notbredde a 16 mm	370750 16
---	-----------