



Justerbart spændejern afsat, Notbredde a: 18mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370685 18
GTIN	4020772074647
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sejhærdet stål, lakeret, skruernes styrke 8.8.

Anvendelse:

Den **laveste spænde højde opnås ved at vende spænde jernet om.**

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskrue DIN 787 (nr. 375300).

Teknisk beskrivelse

Afsatsdybde A_2	12,5 mm
Notlængde f	45 mm
T-notskrue DIN 787, nr. 375300	str. 1816125
Afsatshøjde A_1	10 mm
Afstand e, spids til not	26 mm
Notbredde a	18 mm

Spændehøjde h	13 - 56 mm
Længde L	125 mm
Højde H	25 mm
Bredde B	50 mm
Type	6314AV
Produkttype	Spændejern

Tilbehør

Spændearm med faste indstillinger Notbredde a 16 mm	370750 16
---	-----------