

**Udvendigt måleur, Måleområde: 0-10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438545 0-10
GTIN	4045197634641
Artikelklasse	42C

Beskrivelse**Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. Den bevægelige følerarms udslag overføres til måleuret. Måleresultatet kan aflæses direkte.

Anvendelse:

Til hurtig aflæsning af udvendige noter, vægtykkelser, plader, rørbeklædninger, folier osv.

Teknisk beskrivelse

HM-følerkugle-Ø	2 mm
Aflæsning	0,1 mm
Måleområde	0 - 10 mm
Måleur-Ø	50 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde)	36 mm
Fejlgrænse	0,1 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Kalibrering	C7
Produkttype	Udvendigt måleur

Services

KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023450 S
DAkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023460 S