

**Gaffelspændejern, Slidsbredde x hel længde: 14X160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370800 14X160
GTIN	4020772070724
Artikelklasse	35A

**Beskrivelse****Norm:****DIN 6315 C****Materiale:**

Sejhærdet stål, lakeret.

**Teknisk beskrivelse**

Ansats-Ø	20 mm
Hel længde	160 mm
Slidsbredde	14 mm
Til spændeskruer	M12; M14
Højde H	25 mm
Bredde B	40 mm
Type	6315C
Produkttype	Spændejern