



Spændejern, Notbredde a: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370660 12
GTIN	4020772074906
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Spændejern og spændeskruer danner en enhed (ingen løse dele). Spændejernets form muliggør trinløs indstilling uden ekstra underlag.

Anvendelse:

Til hurtig og sikker fastspænding af forskellige emnehøjder påfræsemaskiner.

Materiale:

Forzinket sejhærdet stål, skruernes styrke 8.8 eller 10.9 (afhængigt af størrelsen).

Leveringsomfang:

Komplet med T-notskrue DIN 787 (nr. 375300)

Teknisk beskrivelse

T-notskrue DIN 787, nr. 375300	str. 1212125
Notbredde a	12 mm
Spænde højde h	0 - 50 mm
Længde L	140 mm

Bredde B	50 mm
Type	6321
Produkttype	Spændejern

Tilbehør

Spændearm med faste indstillinger Notbredde a 12 mm	370750 12
---	-----------