



Justerbart spændejern, Notbredde a: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370680 10
GTIN	4020772070267
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Spændejern lakeret. Trinløst justerbar spændehøjde på grund af støtteskrue (uden nøgle).

Materiale:

Sejhærdet stål, skruernes styrke 8.8 eller 10.9 (afhængigt af størrelsen).

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskrue DIN 787 (nr. 375300).

Teknisk beskrivelse

Notlængde f	30 mm
Notbredde a	10 mm
T-notskrue DIN 787, nr. 375300	str. 101080
Afstand e, spids til not	15 mm
Spændehøjde h	8 - 32 mm
Længde L	80 mm

Bredde B	30 mm
Højde H	15 mm
Type	6314V
Produkttype	Spændejern