

**Justerbart spændejern forkrøppet, Notbredde a: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370720 16
GTIN	4020772071301
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændejern lakeret. Trinløst justerbar spændehøjde på grund af støtteskrue (uden nøgle).

Materiale:

Sejhærdet stål, skruernes styrke 8.8 eller 10.9 (afhængigt af størrelsen!).

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskruer DIN 787 (nr. 375300).

Teknisk beskrivelse

T-notskruer DIN 787, nr. 375300	str. 1616125
Afstand e, spids til not	51,5 mm
Notbredde a	16 mm
Notlængde f	50 mm
Spændehøjde h	36 - 71 mm
Højde H	25 mm
Længde L	160 mm

Bredde B	18 mm
Type	6316V
Produkttype	Spændejern