

Kroepelin
Längenmesstechnik**Udvendigt måleur, Måleområde: 0-20 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438550 0-20
GTIN	2050001036759
Artikelklasse	46Q

Beskrivelse**Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. Den bevægelige følerarms udslag overføres til måleuret. Måleresultatet kan aflæses direkte. Beskyttelsesklasser **IP65**.

Anvendelse:

Til hurtig aflæsning af udvendige noter, vægtykkelser, plader, rørbeklædninger, folier osv.

Norm: Fabrikstandard

Kalibrering: C7

Beskyttelsesklasser IP: IP 65

Aflæsning: 0,01 mm

Fejlgrænse: 0,03 mm

HM-følerkugle-Ø: 1,5 mm

Maks. følerarmslængde L (måledybde): 80 mm

Måleur-Ø: 60 mm

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 20 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde)	80 mm
Aflæsning	0,01 mm
HM-følerkugle-Ø	1,5 mm
Måleur-Ø	60 mm

Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Fejlgrænse	0,03 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Kalibrering	C7
Produkttype	Udvendige hurtigfølere

Services

Kalibrering Udvendige / indvendige hurtigfølere	013850
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkKS-kalibrering Udvendige / indvendige hurtigfølere	011320