

Kroepelin
Längenmesstechnik**Indvendigt måleur, Måleområde: 5-15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438950 5-15
GTIN	2050001661616
Artikelklasse	46Q

Beskrivelse**Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemåle-kontakter. Den bevægelige følerarms udslag overføres til måleuret. Måleresultatet kan aflæses direkte.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	5 - 15 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde)	35 mm
HM-følerkugle-Ø	0,6 mm
Aflæsning	0,005 mm
Maks. nyttedybde	2,3 mm
Min. nyttebredde	0,8 mm
Fejlgrænse	0,015 mm
Måleur-Ø	65 mm
Kalibrering	C7

Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Produkttype	Indvendigt måleur

Services

KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023450 S
DAkkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023460 S