

**Justerbart spændejern forkrøppet, Notbredde a: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370720 18
GTIN	4020772071318
Artikelklasse	35A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spændejern lakeret. Trinløst justerbar spændehøjde på grund af støtteskrue (uden nøgle).

**Materiale:**

Sejhærdet stål, skruernes styrke 8.8 eller. 10.9 (afhængigt af størrelsen!).

**Leveringsomfang:**

Komplet med stilleskrue og T-notskruer DIN 787 (nr. 375300).

**Teknisk beskrivelse**

Afstand e, spids til not	51,5 mm
T-notskruer DIN 787, nr. 375300	str. 1816125
Notbredde a	18 mm
Notlængde f	50 mm
Spændehøjde h	36 - 69 mm
Højde H	25 mm
Længde L	160 mm

Bredde B	18 mm
Type	6316V
Produkttype	Spændejern