


**Tykkelsesmåler, Måleområde: 0-10 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438200 0-10
GTIN	4045197204349
Artikelklasse	42C

Beskrivelse**Udførelse:**

Tykkelsesmåler med løfteknop (målekraft uafhængig af brugeren), i lommeformat. Hærdede og slebne måleflader.

Finslebne måleflader.

Kalibrering: C6

Aflæsning: 0,01 mm

Fejlgrænse: 0,03 mm

Måleflade-Ø: 5,9 mm

Udladning: 15 mm

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 10 mm
Aflæsning	0,01 mm
Fejlgrænse	0,03 mm
Måleflade-Ø	5,9 mm
Udladning	15 mm
Norm	Fabriksstandard

Produkttype	Tykkelsesmåler
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C6

Services

Kalibrering Tykkelsesmåler	013820
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkKS-kalibrering Tykkelsesmåler	011310
Kalibrering Tykkelsesmåler Maks. måleområde 200	023420 200
DAkKS-kalibrering Tykkelsesmåler Maks. måleområde 30	023430 30