

**Justerbart spændejern forkrøppet, Notbredde a: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370720 22
GTIN	4020772071325
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændejern lakeret. Trinløst justerbar spændehøjde på grund af støtteskrue (uden nøgle).

Materiale:

Sejhærdet stål, skruernes styrke 8.8 eller 10.9 (afhængigt af størrelsen!).

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskruer DIN 787 (nr. 375300).

Teknisk beskrivelse

T-notskruer DIN 787, nr. 375300	str. 2220160
Notbredde a	22 mm
Notlængde f	70 mm
Afstand e, spids til not	59 mm
Spændehøjde h	43 - 92 mm
Højde H	30 mm
Længde L	200 mm

Bredde B	22 mm
Type	6316V
Produkttype	Spændejern