



Spændearm med faste indstillinger, Notbredde a: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370750 12
GTIN	4020772074609
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Klik-spændearm muliggør hurtig løsning og spænding. Ved hjælp af fortanding kan nøglen drejes i den mest betjeningsvenlige stilling.

Materiale:

Sejhærdet stål, skruernes styrke 8.8 eller. 10.9 (afhængigt af størrelsen!).

Passer til:

nr. 370720 str. 12 og 14 (= M12).

Teknisk beskrivelse

Notbredde a	12 mm
Type	6621
Produkttype	Spændeelement