

Kroepelin
Längenmesstechnik**Udvendigt måleur til rør, Måleområde: 0-20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438560 0-20
GTIN	2050001036773
Artikelklasse	46Q

Beskrivelse**Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. Den bevægelige følerarms udslag overføres til måleuret. Måleresultatet kan aflæses direkte.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Måleområde	0 - 20 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde)	80 mm
Min. borings-Ø	10 mm
Måleur-Ø	65 mm
HM-følerkugle-Ø	1,5 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Fejlgrænse	0,03 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog

Kalibrering	C7
Produkttype	Udvendigt måleur

Services

KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023450 S
DAkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023460 S