



Søgerbladsrulle 12,7 mm×5 m, rustfrit, Tykkelse: 0,5mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 478505 0,5 |
| GTIN | 2050001054890 |
| Artikelklasse | 48B |

Beskrivelse

Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerbladsbåndstål med højeste plannøjagtighed. Båndtykkelsen er fra størrelse 0,02 fortløbende markeret, markeringen kan ikke udviskes (undtagen nr. 478502 fra str. 0,08).

Opbevares i praktisk dåse, rulles ud som et båndmål. Den ønskede længde kan klippes ud af den 5 eller 10 m lange rulle.

Rustfri – rust- og syrebestandigt ædelstål, materiale nr. 1.4310 (og 1.4301 tykkelse 0,005-0,05 mm), koldvalset, fjederkonstant, blank overflade.

Anvendelse:

Til indretning og fiksering og i værktøjsindustrien til justering af maskindele, som underlag ved justering af emner, til alle typer af tolerancemålinger, til kontrol af pasninger og føringer, til indstilling af farve- og trykruller.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------|-----------------|
| Tykkelse | 0,5 mm |
| Fejlgrænse | ±10 µm |
| Norm | Fabriksstandard |

| | |
|----------------|----------------|
| Tolerance | T3 |
| Materiale | rustfrit |
| Materiale | Ædelstål, INOX |
| Ruller, længde | 5 m |
| Ruller, bredde | 12,7 mm |
| Produkttype | Søgerbladsbånd |