

Kroëplin
Längenmesstechnik**Udvendigt måleur til rør, Måleområde: 0-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438560 0-50
GTIN	2050001036780
Artikelklasse	46Q

Beskrivelse**Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. Den bevægelige følerarms udslag overføres til måleuret. Måleresultatet kan aflæses direkte.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,05 mm
HM-følerkugle-Ø	3 mm
Måleur-Ø	66 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde)	169 mm
Måleområde	0 - 50 mm
Min. borings-Ø	12 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Fejlgrænse	0,05 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Kalibrering	C7

Produkttype

Udvendigt måleur

Services

KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S

023450 S

DAkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere
Type S

023460 S