

**Gaffelspændejern, Slidsbredde x hel længde: 11X125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370800 11X125
GTIN	4020772070717
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Norm:****DIN 6315 C****Materiale:**

Sejhærdet stål, lakeret.

Teknisk beskrivelse

Slidsbredde	11 mm
Ansats-Ø	16 mm
Til spændeskruer	M10
Hel længde	125 mm
Højde H	20 mm
Bredde B	30 mm
Type	6315C
Produkttype	Spændejern