



## Søgerbladsrulle 100 mm×5 m, rustfrit, Tykkelse: 0,1 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	478530 0,1
GTIN	2050001053916
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerbladsbåndstål med højeste plannøjagtighed. Båndtykkelsen er fra størrelse 0,02 fortløbende markeret, markeringen kan ikke udviskes (undtagen nr. 478502 fra str. 0,08).

Opbevares i praktisk dåse, rulles ud som et båndmål. Den ønskede længde kan klippes ud af den 5 eller 10 m lange rulle.

**Rustfri** – rust- og syrebestandigt ædelstål, materiale nr. 1.4310 (og 1.4301 tykkelse 0,005-0,05 mm), koldvalset, fjederkonstant, blank overflade.

#### Anvendelse:

Til indretning og fiksering og i værktøjsindustrien til justering af maskindele, som underlag ved justering af emner, til alle typer af tolerancemålinger, til kontrol af pasninger og føringer, til indstilling af farve- og trykruller.

#### Leveringsomfang:

Fra str. 0,3 levering i rulle / ring.

### Teknisk beskrivelse

Tykkelse	0,1 mm
Fejlgrænse	±4 µm
Norm	Fabriksstandard
Materiale	rustfrit

Materiale	Ædelstål, INOX
Ruller, længde	5 m
Ruller, bredde	100 mm
Produkttype	Søgerbladsbånd