


Kroepelin
Längenmesstechnik**Indvendigt måleur, Måleområde: 50-70mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438950 50-70
GTIN	2050001036902
Artikelklasse	46Q

Beskrivelse**Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemåle-kontakter. Den bevægelige følerarms udslag overføres til måleuret. Måleresultatet kan aflæses direkte.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Maks. nyttedybde	8 mm
Min. nyttebredde	1,5 mm
HM-følerkugle-Ø	1 mm
Aflæsning	0,01 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde)	80 mm
Måleområde	50 - 70 mm
Fejlgrænse	0,03 mm
Måleur-Ø	65 mm
Kalibrering	C7
Beskyttelsesklasse IP	IP 65

Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Produkttype	Indvendigt måleur

Services

DAkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023460 S
KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023450 S