

Kroepelin
Längenmesstechnik**Indvendigt måleur med lang følerarme, Måleområde: 15-65mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438953 15-65
GTIN	2050001743138
Artikelklasse	46Q

Beskrivelse**Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemåle-kontakter. Den bevægelige følerarms udslag overføres til måleuret. Måleresultatet kan aflæses direkte.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Min. nyttebredde	2,5 mm
Måleområde	15 - 65 mm
Aflæsning	0,05 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde)	188 mm
Maks. nyttedybde	4,5 mm
HM-følerkugle-Ø	1,5 mm
Fejlgrænse	0,05 mm
Måleur-Ø	66 mm
Kalibrering	C7
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Norm	Fabriksstandard

Måleværktøj	analog
Produkttype	Indvendigt måleur

Services

DAkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023460 S
KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023450 S