

Kroepelin
Längenmesstechnik**Indvendigt måleur med lang følerarme, Måleområde: 40-90mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438953 40-90
GTIN	2050001743145
Artikelklasse	46Q

Beskrivelse**Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemåle-kontakter. Den bevægelige følerarms udslag overføres til måleuret. Måleresultatet kan aflæses direkte.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Min. nyttebredde	3,3 mm
HM-følerkugle-Ø	2 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde)	192 mm
Aflæsning	0,05 mm
Maks. nyttedybde	8 mm
Måleområde	40 - 90 mm
Fejlgrænse	0,05 mm
Måleur-Ø	66 mm
Kalibrering	C7
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Norm	Fabriksstandard

Måleværktøj	analog
Produkttype	Indvendigt måleur

Services

KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023450 S
DAkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023460 S