


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Indvendigt måleuret med lang følerarme, Måleområde: 70-120mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438953 70-120
GTIN	2050001743152
Artikelklasse	46Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemåle-kontakter. Den bevægelige følerarms udslag overføres til måleuret. Måleresultatet kan aflæses direkte.

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. følerarmslængde L (måledybde)	192 mm
Aflæsning	0,05 mm
HM-følerkugle-Ø	2 mm
Min. nyttebredde	3,3 mm
Maks. nyttedybde	8 mm
Måleområde	70 - 120 mm
Fejlgrænse	0,05 mm
Måleuret-Ø	66 mm
Kalibrering	C7
Beskyttelsesklasse IP	IP 65

Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Produkttype	Indvendigt måleur

**Services**

DAkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023460 S
KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023450 S