



Gaffelspændejern afsat, Notbredde a: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370810 10
GTIN	4020772073183
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sejhærdet stål, lakeret.

Anvendelse:

Den **laveste spænde højde opnås ved at vende spænde jernet om.**

Materiale:

Skruernes styrke 8.8.

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskruer DIN 787 (se nr. 375300).

Teknisk beskrivelse

Afstand e, spids til notende	70 mm
Notbredde a	10 mm
T-notskruer DIN 787, nr. 375300	str. 101080
Spænde højde h	8 - 37 mm
Længde L	100 mm

Højde H	20 mm
Bredde B	30 mm
Type	6315V
Produkttype	Spændejern