



Gaffelspændejern med næse, DIN 6315 GN, Slidsbredde x hel længde: 26X315mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	371400 26X315
GTIN	4020772070953
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Materiale:

Sejhærdet stål, lakeret.

Teknisk beskrivelse

Slidsbredde	26 mm
Hel længde	315 mm
Til spændeskruer	M24
Højde	40 mm
Bredde	70 mm
Type	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produkttype	Spændejern