



Gaffelspændejern afsat, Notbredde a: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370810 12
GTIN	4020772073190
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sejhærdet stål, lakeret.

Anvendelse:

Den **laveste spænde** opnås ved at vende spændejern om.

Materiale:

Skruernes styrke 8.8.

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskruer DIN 787 (se nr. 375300).

Teknisk beskrivelse

T-notskruer DIN 787, nr. 375300	str. 1212100
Afstand e, spids til notende	90 mm
Notbredde a	12 mm
Spænde	10 - 48 mm
Længde L	125 mm

Højde H	25 mm
Bredde B	40 mm
Type	6315V
Produkttype	Spændejern

Tilbehør

Spændearm med faste indstillinger Notbredde a 12 mm	370750 12
---	-----------