



## Gaffelspændejern med næse, DIN 6315 GN, Slidsbredde x hel længde: 33X315mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	371400 33X315
GTIN	4020772070960
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Materiale:

Sejhærdet stål, lakeret.

### Teknisk beskrivelse

Slidsbredde	33 mm
Til spændeskruer	M30
Hel længde	315 mm
Bredde	80 mm
Højde	50 mm
Type	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produkttype	Spændejern