



## Gaffelspændejern afsat, Notbredde a: 14mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370810 14
GTIN	4020772073206
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Sejhærdet stål, lakeret.

**Anvendelse:**

Den **laveste spænde** opnås ved at vende spændejern om.

**Materiale:**

Skruernes styrke 8.8.

**Leveringsomfang:**

Komplet med stilleskrue og T-notskruer DIN 787 (se nr. 375300).

### Teknisk beskrivelse

T-notskruer DIN 787, nr. 375300	str. 1412100
Notbredde a	14 mm
Afstand e, spids til notende	90 mm
Spænde	10 - 45 mm
Længde L	125 mm

Højde H	25 mm
Bredde B	40 mm
Type	6315V
Produkttype	Spændejern

---

## Tilbehør

Spændearm med faste indstillinger Notbredde a 12 mm	370750 12
---	-----------