



Gaffelspændejern med næse, DIN 6315 GN, Slidsbredde x hel længde: 11X125mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	371400 11X125
GTIN	4020772070878
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Materiale:

Sejhærdet stål, lakeret.

Teknisk beskrivelse

Slidsbredde	11 mm
Højde	20 mm
Bredde	30 mm
Hel længde	125 mm
Til spændeskruer	M10
Type	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produkttype	Spændejern