



Gaffelspændejern afsat, Notbredde a: 16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370810 16
GTIN	4020772073244
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Sejhærdet stål, lakeret.

Anvendelse:

Den **laveste spænde** opnås ved at vende spændejernets om.

Materiale:

Skruernes styrke 8.8.

Leveringsomfang:

Komplet med stilleskrue og T-notskruer DIN 787 (se nr. 375300).

Teknisk beskrivelse

T-notskruer DIN 787, nr. 375300	str. 1616125
Afstand e, spids til notende	110 mm
Notbredde a	16 mm
Spænde	13 - 58 mm
Længde L	160 mm

Højde H	30 mm
Bredde B	50 mm
Type	6315V
Produkttype	Spændejern

Tilbehør

Spændearm med faste indstillinger Notbredde a 16 mm	370750 16
---	-----------