



## Spændejern, let, Notxlængde, spændeskruer: 20X200 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370830 20X200
GTIN	4020772377564
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Fordel:

Takket være den enorme vægtbesparelse som følge af den lette konstruktion kan dette spændejern ud over at kunne bruges til alle andre spændeopgaver også anvendes ved roterende spændeopgaver. Det er ikke nødvendigt med yderligere underlag til spændejern for at opnå den krævede spændehøjde.

#### Leveringsomfang:

Komplet med spændeskruer DIN 787.

#### Bemærk:

Stilleskrue nr. 370840 skal bestilles separat.

Spændehøjde h: 16 - 89,5 mm

T-notskruer DIN 787, nr. 375300: str. 2020200

Længde L: 200 mm

Bredde B: 49 mm

Højde H: 44 mm

Gevind g: M20

### Teknisk beskrivelse

T-notskruer DIN 787, nr. 375300	str. 2020200
Længde, spændeskruer	200 mm

Gevind g	M20
Notbredde a	20 mm
Spændehøjde h	16 - 89,5 mm
Længde L	200 mm
Bredde B	49 mm
Højde H	44 mm
Type	6311
Produkttype	Spændejern

## Tilbehør

Støtteskrue Gevind G × længde L 16X55	370840 16X55
Støtteskrue Gevind G × længde L 16X90	370840 16X90
Støtteskrue Gevind G × længde L 20X109	370840 20X109
Støtteskrue Gevind G × længde L 24X137	370840 24X137
Støtteskrue Gevind G × længde L 12X49	370840 12X49
Støtteskrue Gevind G × længde L 12X94	370840 12X94
Støtteskrue Gevind G × længde L 10X39	370840 10X39
Støtteskrue Gevind G × længde L 20X69	370840 20X69
Støtteskrue Gevind G × længde L 30X180	370840 30X180
Støtteskrue Gevind G × længde L 24X87	370840 24X87