



## Gaffelspændejern med næse, DIN 6315 GN, Slidsbredde x hel længde: 14X200mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	371400 14X200
GTIN	4020772070892
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Materiale:

Sejhærdet stål, lakeret.

### Teknisk beskrivelse

Til spændeskruer	M12; M14
Højde	25 mm
Bredde	40 mm
Hel længde	200 mm
Slidsbredde	14 mm
Type	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produkttype	Spændejern